



DuPont Cyrel 3000 P | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau



 [to view the images, please click](#)

DuPont Cyrel 3000 P

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

DuPont Cyrel 3000 P

XBROTKRUMENNAVIGATION

DuPont Cyrel 3000 P  ANKAUFPRODUKT

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

DuPont Cyrel 3000 P

State-of-the-art incremental solvent processor.

DuPont™ Cyrel® 3000 P is capable of processing highest quality photopolymer plates up to a nominal format of 132 cm x 200 cm - 52 inch x 80 inch.

The unit is easy to support and maintain, simple to operate, extremely reliable and robust and cheap to run.

An innovative washout concept consisting of six flat brushes transverse to each other and contra-rotating round brushes wash out the nonpolymerised (non-exposed) parts of the plate. The solvent reaches the brushes directly via brush holders and bore holes. This completely renewed washout system warrants the best plate quality.

High dot resolution, excellent line definition, deep reverses and clean floor are achieved to meet the highest Flexo standard irrespective of whether thick, thin, narrow or large plates are being washed.

The solvent temperature is programmable between 20°C - 68°F and 40°C - 104°F to handle the different type and brands of solvents available in the industry.

Constants processing conditions and reduced solvent consumption are

DuPont Cyrel 3000 P | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

warranted by the replenishment system. In fact, solvent replenishment is done only when needed; i.e. the integration with new solvent is controlled by a viscometer, which is constantly monitoring the solvent saturation during the entire process.

The unit is operated and controlled through a large intuitive colour touch screen panel. The computer control board may store up to twentyone different wash-out plate programs where all the individual processing parameter can be customised to reach excellent wash-out quality that can be consistently repeated from plate to plate. The plate processing speed can also be pre-set and adapted to the individual plate types.

Removal of solvent and final cleaning of the plate takes place through contra-rotating round brushes moistened with fresh solvent.

The processor is delivered in one piece and a standard configuration includes:
full technical documentation, CE Certification, 3 Pin bars, 1 Heater, 1 Chiller, 1 Catch tray, 1 Barrel pump (fresh solvent), 1 float switch for fresh solvent drum, 1 float switch for dirty solvent drum, 2 x 3 m solvent resistant hose, 2 x 2 m hoses for connection to the Heater/Chiller, 3 m exhaust tube.

After transportation to its final location, no adjustments are necessary.

Unsere Artikelnummer: 31322.

Diesen Text in englisch [DuPont Cyrel 3000 P](#).

Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für DuPont Cyrel 3000 P](#)

last Update: 28.06.2009



Kunden, die sich "DuPont Cyrel 3000 P" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [AGFA Ozasol VG 65 EP](#)
- [BASF nylolith 650 Plattenentwicklungsmaschine](#)
- [DuPont Cyrel 3000 P](#)
- [Glunz & Jensen InterPlater 66 Plattenentwicklungsmaschine](#)
- [Glunz & Jensen InterPlater 66 Plattenentwicklungsmaschine](#)
- [Kodak Mercury MK6 850 Plattenentwicklungsmaschine](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

DuPont Cyrel 3000 P | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu DuPont Cyrel 3000 P als
PDF downloaden.

DuPont Cyrel 3000 P | zum Ankauf gesucht | wir bauen mit unseren eigenen LKWs und Technikern ab | wir zahlen vor Abbau

erreichen.

Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |