


Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700

XBROTKRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700 wpm_d

Beim neuen DensiEye 700 handelt es sich um ein vollautomatisches Vierkanal-Densitometer für die CMYK-Messung. Es bietet die höchste Messgeschwindigkeit und kürzesten Reaktionszeiten, die derzeit im Markt zu haben sind (Messzeit <0,1 s, Reaktionszeit <0,5 s).

Er ist als einziges Densitometer im Markt für Messungen bis Dichte 3 ausgelegt, ein wichtiges Kriterium für den stark wachsenden Hochpigment Farbenmarkt. Auf Wunsch mit kleiner Blende und Polarisationsfilter erhältlich, ist der DensiEye die ideale Lösung für den Zeitungs- und Zeitschriftendruck, um die in diesen Bereichen üblichen kleinen Farbkontrollstreifen zu messen. Das kompakte und einfach zu bedienende DensiEye 700 verfügt über die volle Funktionalität, die der Anwender für die Messung von Dichte, Tonwertzuwachs, Farbannahme, Graubalance und Druckeigenschaften benötigt.

Das einfach zu lesende grafische Display zeigt alle Informationen in der gewünschten Sprache an. Der vollautomatische Betriebsmodus bietet direkten Zugang zu den am häufigsten verwendeten Funktionen wie automatische Farberkennung, Volltonfeldererkennung, Rasterfeldererkennung, Übereinanderdruck Felderkennung und Graubalance Felderkennung. Darüber hinaus ist es mit einer optischen Pass/Fail - Anzeige ausgestattet, mit der sich blitzschnell überprüfen lässt, ob die Maschine innerhalb des vorgegebenen Toleranzbereichs fährt; der Blick auf das Displays ist nur dann erforderlich, wenn die Alarmanzeige rot blinkt. Der Bediener kann auf Wunsch spezielle Funktionen aufrufen, die mittels Symbolfelder auf dem 4-graustufigen LCD-Display mit 160x80 Pixel Auflösung dargestellt werden. Der DensiEye 700 ist den Dichte Standards Status T, I oder E lieferbar.

Das neue DensiEye 700 arbeitet mit LED-Technologie, um einen niedrigen Stromverbrauch zu gewährleisten; ein Standardsatz AA-Batterien reicht für bis zu 500.000 Messvorgänge. Das Gerät ist zum schnellen Datenaustausch mit einem PC mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet und wird mit vordefinierten Dichte-Referenzsätzen nach ISO-Standard geliefert.

Funktionen:

Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Messfunktionen

Automatische Farberkennung (CMYK)
Automatische Feldarterkennung (Vollton, Rasterton, Farbannahme oder Graubalance)
Dichte, Dichtedifferenz
Graubalance, Graubalance-Differenz
Flächendeckung (Murray Davies)
Zunahme (Schatten-, Mittelton und Lichter)
Farbannahme
Druckkennlinie
Pass/Fail-Anzeige mit Korrekturhinweis
Vier Referenzeinstellungen (vordefiniert oder individuell anpassbar)
Dichtekalibration
Wechseln zwischen Absolut- und Papierweißbezug

Meßtechnik:

Meßgeometrie 45°/0° (gemäß DIN 5033)

Beleuchtung 3 LED (rot, grün, blau)

Meßblenden 3 mm oder 1,6 mm

Dichtestandards ISO Status I / E / T (gemäß ISO 5-3)

Polarisationsfilter Mit oder ohne

Meßbereich 0,00 - 3,00 D

Wiederholgenauigkeit

± 0,01 D oder ± 1% bei 0,00 - 2,50 D

± 0,03 D oder ± 3% bei 2,50 - 3,00 D

Interinstrument ± 0,02 D oder ± 2%

Messzeit 0,5 Sekunden

Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Benutzerinterface:

Anzeige 160 x 80 Pixel, 4 Graustufen

Schnittstelle USB

Messungen pro Batterieset Mehr als 500.000

Stromquelle 2 Batterien 1,5 V (AA)

Mechanische Daten:

Abmessungen 175mm x 75mm x 47mm

Gewicht 400g

Unsere Artikelnummer: 31659.

Diesen Text in englisch [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#).

Kontakt:


Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK_NEU_GEBRAUCHT

Kunden, die sich "Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [530 Spektraldensitometer](#)
- [ccDot Druckplattenmessgerät](#)
- [Color iMatch](#)
- [Color iOC](#)
- [Gretag Macbeth D19C Anschlusskabel für PC oder Drucker:](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer D19C](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)
- [Densitometer Gretag D185 47 B P](#)
- [Druckerkalibration](#)
- [Gretag Macbeth Druckplattenmeßgerät iCPlate II](#)
- [Eye One Display LT](#)
- [Eye One Photo LT](#)
- [X-Rite iLiO Scantisch](#)
- [Gretag Macbeth D200 Densitometer](#)
- [Gretag Eye-One Design LT](#)
- [GretagMacbeth ICColor](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer D200 II](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo SG](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo SG inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof inkl UV-Cut](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof inkl Eye One iO Messtisch inkl UV-Cut](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Koffer](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth Adapterkabel](#)
- [GretagMacbeth Monitorhalter CRT](#)

Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [GretagMacbeth Densitometer Model D19C 47B/P inklusive gretagmacbeth Kalibrationskarte](#)
- [GretagMacbeth Filteraufsätze](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth SpectroScan](#)
- [GretagMacbeth SpectroScan Transmission](#)
- [GretagMacbeth@ Eye-One XT](#)
- [GretagMacbeth@ Eye-One XT inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag i1 display 2](#)
- [Gretag Macbeth iCPrint](#)
- [irSys-Spektrometer Modul](#)
- [Loglux@ i5 CL](#)
- [Loglux@ i5 FW](#)
- [MonacoOCcolor Suite und X-Rite 530 Spektraldensitometer](#)
- [Monitorkalibration](#)
- [NetProfiler](#)
- [NetProfiler 2](#)
- [Gretag Macbeth PlateQuality](#)
- [Gretag Macbeth ProfileMaker 5](#)
- [ProfileMaker 5 Packaging](#)
- [ProfileMaker 5 Photostudio](#)
- [Gretag Macbeth ProfileMaker 5 Photostudio Pro](#)
- [ProfileMaker 5 Publish](#)
- [ProfileMaker 5 Publish Plus](#)
- [ProzessStandard Offsetdruck \(PSO\)](#)
- [Prüfdruck](#)
- [Schulungsmaßnahmen](#)
- [Gretag Macbeth SpectraVis](#)
- [Gretag Macbeth SpectroChart Software](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino 8mm inkl Koffer + Basiccolor Catch Pro + Basiccolor Certify \(PSO\)](#)
- [Gretag Macbeth Spektraler Chartleser iCColor](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer ColorEye XTH](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer Eye-One - neue Pakete](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer SpectroEye](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer Spectrolino](#)
- [Gretag Macbeth Transmissions Densitometer iCFilm](#)
- [Upgrade Eye One Display LT zu Eye One Display 2](#)
- [X-Rite vipFLEX](#)
- [X Rite vipFLEX Upgrade](#)
- [X-Rite Abmusterungskabine Judge-II stationär](#)
- [X-Rite Abmusterungskabine Judge-II transportabel](#)
- [X-Rite Abmusterungskabine SpectraLight-III](#)
- [X-Rite Color Checker Mini](#)

Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [X-Rite Color Checker Standard](#)
- [X-Rite Color Quality Software Online 1 Lizenz](#)
- [X-Rite Color Quality Software Pro](#)
- [X-Rite ColorChecker 3-Step Gray Scale](#)
- [X-Rite ColorChecker White Balance](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master I](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master II](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master II inkl SpectroSync](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master III](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master III inkl SpectroSync](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master III Web Edition inkl 4 Lizenzen](#)
- [X-Rite ColorMaster QA Master I](#)
- [X-Rite ColorMaster QA Master II](#)
- [X-Rite ColorMaster QA Master Web Edition inkl 4 Lizenzen](#)
- [X-Rite Deckenleuchte SpectraLight-III](#)
- [X-Rite Digital Color Checker SG](#)
- [X-Rite Eye One Display 2](#)
- [X-Rite Eye One Display 2](#)
- [X-Rite Eye One Display 2 inkl EZ Color](#)
- [X-Rite Eye-One Design LT inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One iO Scan-Tisch](#)
- [X-Rite Eye-One Photo inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One Photo SG inkl Eye One iO Messtisch inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One Photo SG inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One XT inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One XT inkl Eye One iO Messtisch inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Huey](#)
- [X-Rite KeyWizard](#)
- [X-Rite PerfectPalette](#)
- [X-Rite ProofLite PLD-50 Deckenleuchte 8 Lampen](#)
- [X-Rite Spektralfotometer SpectroEye mit UV Cut Filter](#)
- [X-Rite vipPAQ](#)
- [Gretag Macbeth x/y-Messtisch SpectroMat](#)
- [zusätzlicher Messkopf für X-Rite vipPAQ](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und



Mit Matchflow-adjust wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung



Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR



Datenblatt und ggf. Testbericht zu Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700 als PDF downloaden.

Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

Postpress:
www.worldprintmarket.de
Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.
Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

bereitgestellt.
Auf diesem Dokument können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |