


Datacolor 110 Spectrometer | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**     
Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph

[Dienstleistungen](#) | [Neuprodukte](#) | [Gebrauchtprodukte](#) | [Wir suchen](#)



 [to view the images, please click](#)

Datacolor 110 Spectrometer

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Datacolor 110 Spectrometer

XBROTKRUMENNAVIGATION

Datacolor 110 Spectrometer  ANKAUFPRODUKT

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

Datacolor 110

The compact 110 is one of the most powerful, versatile and affordable compact spectrophotometers you can buy.

Benefits

- Accurately measure color with this affordable full spectrophotometer
- Full spectral data gives the complete view of your color for both matching and QC applications
- Reduce mistakes with the simple and easy to use operation

Features

- Small footprint single aperture device for easy use.
- Spherical design and automatic spec port allow full gloss compensation calculations
- Exceptionally small USAV aperture available for measuring tiny samples. SAV and LAV apertures also available
- 256 dual diode array provides phenomenal optical resolution
- Unique, ergonomic, sturdy double sample viewing door makes aligning samples simple

Compatibility

All sphere series

Optical Configuration

Dual beam integrating sphere

Datacolor 110 Spectrometer | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

Unsere Artikelnummer: 33981.

Diesen Text in englisch [Datacolor 110 Spectrometer](#).

Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Datacolor 110 Spectrometer](#)

last Update: 02.05.2009

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Datacolor 110 Spectrometer" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Ahiba Multiprecise TC](#)
- [Ahiba Nuance ECO](#)
- [Ahiba Nuance Top Speed II](#)
- [Ahiba SE/1 Siewinder](#)
- [Datacolor 110 Spectrometer](#)
- [Datacolor 110P](#)
- [Datacolor 245](#)
- [Datacolor 3890](#)
- [Datacolor 400](#)
- [Datacolor 550](#)

Datacolor 110 Spectrometer | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

- [Datacolor 600 horizontal](#)
- [Datacolor 600 vertikal](#)
- [Datacolor 650](#)
- [Datacolor Autolab SPS](#)
- [Datacolor Autolab SPS-X](#)
- [Datacolor Autolab TF-120P](#)
- [Datacolor Autolab TF-128](#)
- [Datacolor Autolab TF-128P](#)
- [Datacolor Autolab TF-160](#)
- [Datacolor Autolab TF-160P](#)
- [Datacolor Autolab TF-168](#)
- [Datacolor Autolab TF-168P](#)
- [Datacolor Autolab TF-40](#)
- [Datacolor Autolab TF-40P](#)
- [Datacolor Autolab TF-80](#)
- [Datacolor Autolab TF-80P](#)
- [Datacolor Autolab TF-88](#)
- [Datacolor Autolab TF-88P](#)
- [Datacolor Autolab TF120](#)
- [Datacolor Blend](#)
- [Datacolor Check](#)
- [Datacolor Colorfacts Professional 6](#)
- [Datacolor ColorMatcher](#)
- [Datacolor Conditioner](#)
- [Datacolor Elrepho](#)
- [Datacolor Envision](#)
- [Datacolor FX10](#)
- [Datacolor Lab Paint](#)
- [Datacolor Maestro](#)
- [Datacolor Match-Pigment](#)
- [Datacolor Match-Textile](#)
- [Datacolor MicroFlash 445 IR](#)
- [Datacolor Paint](#)
- [Datacolor PrintFix Pro](#)
- [Datacolor PrintFix Pro Suite](#)
- [Datacolor Process](#)
- [Datacolor Select 2](#)
- [Datacolor Sort](#)
- [Datacolor Spyder2](#)
- [Datacolor Spyder3 Elite](#)
- [Datacolor Spyder3 Pro](#)
- [Datacolor Spyder3 TV](#)
- [Datacolor SpyderTV](#)
- [Datacolor SpyderTV PRO](#)

Datacolor 110 Spectrometer | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

- [Datacolor Ticket](#)
- [Datacolor Tools](#)
- [DataColor ToolsQCX](#)
- [Datacolor Track](#)
- [Datacolor Tru-Vue 2](#)
- [Datacolor TRU-VUE 4](#)
- [Datacolor TRU-VUE 4D](#)
- [Datacolor Verivide CAC 60-D Light Booth](#)
- [Datacolor Weigh](#)
- [Spyder2 Express](#)
- [Spyder2 Pro](#)
- [Spyder2 Suite](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Datacolor 110 Spectrometer | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MWSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Datacolor 110 Spectrometer
als PDF downloaden.

Datacolor 110 Spectrometer | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

erreichen.

Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |