


Datacolor Autolab SPS-X | leider ausverkauft, wir suchen Neuware



 [to view the images, please click](#)

Datacolor Autolab SPS-X

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Datacolor Autolab SPS-X

XBROTKRUMENNAVIGATION

Datacolor Autolab SPS-X  ANKAUFPRODUKT

Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.

Datacolor AUTOLAB SPS-X

High precision automatic solution preparation system, consisting of cold and hot water tanks, programmable temperature controller, 4 water dispense valves, uses electronic balance, and is PC controlled.

Unsere Artikelnummer: 34000.

Diesen Text in englisch [Datacolor Autolab SPS-X](#).


Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Datacolor Autolab SPS-X](#)

last Update: 02.05.2009

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Datacolor Autolab SPS-X" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Ahiba Multiprecise TC](#)
- [Ahiba Nuance ECO](#)
- [Ahiba Nuance Top Speed II](#)
- [Ahiba SE/1 Siewinder](#)
- [Datacolor 110 Spectrometer](#)
- [Datacolor 110P](#)
- [Datacolor 245](#)
- [Datacolor 3890](#)
- [Datacolor 400](#)
- [Datacolor 550](#)
- [Datacolor 600 horizontal](#)
- [Datacolor 600 vertikal](#)
- [Datacolor 650](#)
- [Datacolor Autolab SPS](#)
- [Datacolor Autolab SPS-X](#)
- [Datacolor Autolab TF-120P](#)
- [Datacolor Autolab TF-128](#)
- [Datacolor Autolab TF-128P](#)
- [Datacolor Autolab TF-160](#)
- [Datacolor Autolab TF-160P](#)
- [Datacolor Autolab TF-168](#)
- [Datacolor Autolab TF-168P](#)
- [Datacolor Autolab TF-40](#)
- [Datacolor Autolab TF-40P](#)
- [Datacolor Autolab TF-80](#)
- [Datacolor Autolab TF-80P](#)
- [Datacolor Autolab TF-88](#)
- [Datacolor Autolab TF-88P](#)
- [Datacolor Autolab TF120](#)
- [Datacolor Blend](#)
- [Datacolor Check](#)
- [Datacolor Colorfacts Professional 6](#)
- [Datacolor ColorMatcher](#)

Datacolor Autolab SPS-X | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

- [Datacolor Conditioner](#)
- [Datacolor Elrepho](#)
- [Datacolor Envision](#)
- [Datacolor FX10](#)
- [Datacolor Lab Paint](#)
- [Datacolor Maestro](#)
- [Datacolor Match-Pigment](#)
- [Datacolor Match-Textile](#)
- [Datacolor MicroFlash 445 IR](#)
- [Datacolor Paint](#)
- [Datacolor PrintFix Pro](#)
- [Datacolor PrintFix Pro Suite](#)
- [Datacolor Process](#)
- [Datacolor Select 2](#)
- [Datacolor Sort](#)
- [Datacolor Spyder2](#)
- [Datacolor Spyder3 Elite](#)
- [Datacolor Spyder3 Pro](#)
- [Datacolor Spyder3 TV](#)
- [Datacolor SpyderTV](#)
- [Datacolor SpyderTV PRO](#)
- [Datacolor Ticket](#)
- [Datacolor Tools](#)
- [DataColor ToolsQCX](#)
- [Datacolor Track](#)
- [Datacolor Tru-Vue 2](#)
- [Datacolor TRU-VUE 4](#)
- [Datacolor TRU-VUE 4D](#)
- [Datacolor Verivide CAC 60-D Light Booth](#)
- [Datacolor Weigh](#)
- [Spyder2 Express](#)
- [Spyder2 Pro](#)
- [Spyder2 Suite](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren **AGB** zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de



Mit [Matchflow-adjust](#) wird ein PDF-Dokument über das Internet zur detaillierten inhaltlichen Prüfung und Kommentierung bereitgestellt. Auf diesem Dokument



[Hier Angebot für FR1SX Firewire-Adapter anfordern.](#)
Im Lieferumfang CD-ROM mit aktueller SilverFast AI Studio + HDR Demo-Version. Bitte geben Sie Ihren Scannertyp an. Wir



[Datenblatt und ggf. Testbericht zu Datacolor Autolab SPS-X als PDF downloaden.](#)

Datacolor Autolab SPS-X | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

Schaffen Sie Liquidität durch den Verkauf nicht mehr benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace for prepress, press and postpress:
www.worldprintmarket.com

X-Rite IntelliTrax System - automatisches spektrales Farbmesssystem für Bogen- und

Verpackungsdruckmaschinen gemäß PSO für Heidelberg, MAN Roland, KBA, Ryobi, Komori, Wifag, Mitsubishi. In 15 Sekunden scannen Sie den Druckkontrollstreifen und bekommen graphisch dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

können alle Projektbeteiligten in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Zugriffsrechten Kommentare und Änderungswünsche erfassen. Alle Anmerkungen werden in einer Datenbank gespeichert, so dass der gesamte Abstimmungsprozess jederzeit nachvollziehbar bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind sicher, dass nur ein optimal gewarteter Linotype Hell/Heidelberg Chromagraph S3300/S3400, Nexscan F4100/F4200, Primescan 7100, 8200, 8400 und Tango/Tango XL sowie Topaz HighEnd Scanner Qualität bieten und Farbabweichungen im Delta E 1 Bereich erreicht nach Neuprofilierung. Deshalb werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |