


Control Station CtP Pro CTP 3 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis



 [to view the images, please click](#)

## Control Station CtP Pro CTP 3

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Control Station CtP Pro CTP 3

XBROT KRUMENNAVIGATION  NEUPRODUKT

Control Station CtP Pro CTP/3

Druckplatten Auflagefläche: 204x151 cm

Kontrollbereich Lupe: 185x145 cm

Außenmaß: 220x225x70 cm

#### Highlights

- verhindert Maschinenstillstand
- verkürzt Durchlaufzeiten
- steigert Qualität und Produktivität
- minimiert Kosten und Zeitaufwand

Control Station CtP Pro für schnelle, sichere Kontrolle von CtP- und konventionellen Offsetplatten.

Professionelle Kontrolle im digitalen Vorstufenprozeß gewinnt mit Computer to Plate immer stärker an Bedeutung, denn die Druckplatte wird zum letzten und teilweise auch einzigen sichtbaren Kontrollinstrument vor dem Gang auf die Druckmaschine.

- standardmäßig großflächige Ausleuchtung mit asymmetrischer Prüfleuchte
- bequemes und schnelles Auflegen der Druckplatten möglich
- Großfeldlupe mit Handauflagefläche
- Lupe mit Kreuzschlittenführung: leicht und schnell positionierbar.

## Control Station CtP Pro CTP 3 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Druckplattenaufgabe individuell auf Arbeitshöhe einstellbar.
- schräg verstellbare Auflagefläche, dadurch auch zur Abmusterung von Druckbögen unter Normlicht- Bedingungen geeignet.

Unsere Artikelnummer: 34415.

Diesen Text in englisch [Control Station CtP Pro CTP 3](#).

---

### Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

#### Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Control Station CtP Pro CTP 3](#)

last Update: 13.06.2010



XLINK\_NEU\_GEBRAUCHT

---

Kunden, die sich "Control Station CtP Pro CTP 3" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Normlichtanlage Just Color Control Professional](#)
- [Normlichtanlage Just Color Control Professional](#)
- [12 HE Beistellschrank CAM BS 012 10 0B](#)
- [12 HE Beistellschrank CAM BS 012 5 0B](#)
- [12 HE Beistellschrank CAM BS 012 9 0B](#)
- [12 HE Beistellschrank CAM BS 312 10 3B](#)

## Control Station CtP Pro CTP 3 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- 12 HE Beistellschrank CAM BS 312 5 3B
- 12 HE Beistellschrank CAM BS 312 9 3B
- 15 HE Archivierungsschrank CAM BS 015 4 0B
- 15 HE Archivierungsschrank CAM BS 015 8 0B
- 15 HE Archivierungsschrank CAM BS 015 9 0B
- 15 HE Archivierungsschrank CAM BS 315 4 3B
- 15 HE Archivierungsschrank CAM BS 315 9 3B
- 15 HE Pult Abstimmschrank CAM AS 015 11 0B
- 15 HE Pult Abstimmschrank CAM AS 015 13 0B
- 15 HE Pult Abstimmschrank CAM AS 015 9 0B
- 15 HE Pult Abstimmschrank CAM AS 315 11 3B
- 15 HE Pult Abstimmschrank CAM AS 315 13 3B
- 15 HE Pult Abstimmschrank CAM AS 315 9 3B
- adJUST Calibrationssoftware
- adJUST monitor calibration
- Challenge 5000 CPS DN 2SWA SR
- Challenge 5000 CPS SR 3B DU
- Challenge 5000 CPS SR 6B
- Challenge 5000 CPS SW Seitenwaende 3B
- Challenge 5000 CPS SW Seitenwaende 6B
- Color Control 5000 CC FD 1 AS 3 36
- Color Control 5000 CC FD 3 AS 4 36
- Color Control 5000 CC FD 4 AS 4 58
- Color Control 5000 CC FD 5 AS 5 36
- Color Control 5000 CC FD 6 AS 4 58
- Color Control 5000 CC FS 1 SY 2 18
- Color Control 5000 CC FD 1 SY 3 36
- Color Control 5000 CC FS 2 SY 2 36
- Color Control 5000 CC FS 3 SY 4 36
- Color Control 5000 CC FS 4 SY 4 58
- Color Control 5000 CC FS 6 SY 4 58
- Color Control Daylight 5000 Kelvin 438mm
- Color Control Daylight 5000 Kelvin 530mm
- Color Control Professional CCP DN2 LSH Lichtschutzhaube
- Color Control Professional CCP FD 1 AS 3 36
- Color Control Professional CCP FD 3 AS 4 36
- Color Control Professional CCP FD 3 SY 4 36
- Color Control Professional CCP FD 4 AS 4 58
- Color Control Professional CCP FD 4 SY 4 58
- Color Control Professional CCP FD 5 AS 5 36
- Color Control Professional CCP FD 6 AS 4 58
- Color Control Professional CCP FD 6 SY 4 58
- Color Control Professional CCP FD 6 SY 6 58
- Color Control Professional CCP FD 8 AS 6 58

## Control Station CtP Pro CTP 3 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- [Color Control Professional CMP DN 2 B Standbuegel](#)
- [Color Match 5000 CMC VD 2 Standfuss](#)
- [Color Match 5000 CMC VD 2A Standfuss](#)
- [Color Match 5000 Combi CMC VD 2AC Schwenkarm TK](#)
- [Color Match 5000 Combi CMC VD 2AC Standfuss](#)
- [Color Match 5000 Combi CMC VD 2C Schwenkarm TK](#)
- [Color Match 5000 Combi CMC VD 2C Standfuss](#)
- [Color Match 5000 Duo CMC VD 1 DUO](#)
- [Color Match 5000 Duo CMC VD 2 DUO](#)
- [Color Match Portable CM5 VM 4C](#)
- [Color Proof Station CCP PS 6B](#)
- [Color Proof Station CCP PS 7B](#)
- [Color Proof Station CPS MS 015 10 0B](#)
- [Color Proof Station CPS MS 015 13 0B](#)
- [Color Proof Station CPS MS 015 5 0B](#)
- [Color Proof Station CPS MS 315 10 3B](#)
- [Color Proof Station CPS MS 315 13 3B](#)
- [Color Proof Station CPS MS 315 5 3B](#)
- [Color Viewing Light PJC CVL 3](#)
- [Color Viewing Light PJC CVL 5E](#)
- [Control Station CtP Pro CTP 1](#)
- [Control Station CtP Pro CTP 2](#)
- [Control Station CtP Pro CTP 3](#)
- [Control Station Large Format LVS SR 1](#)
- [Control Station Large Format LVS SR 1 DU](#)
- [Control Station Large Format LVS SR 2](#)
- [Control Station Large Format LVS SR 2 DU](#)
- [Control Station Large Format LVS SR 3](#)
- [Control Station Large Format LVS SR 3 DU](#)
- [Control Station Large Format Seitenwaende](#)
- [daylight 5000 proGraphic 1200mm](#)
- [daylight 5000 proGraphic 1500mm](#)
- [daylight 5000 proGraphic 590mm](#)
- [daylight proGraphic 6500 Kelvin 1200mm](#)
- [daylight proGraphic 6500 Kelvin 1500mm](#)
- [Dialeuchtplatte Classic Line CL DL 1 EVG](#)
- [Dialeuchtplatte Classic Line CL DL 3 EVG](#)
- [Dialeuchtplatte Classic Line CL DL 4 EVG](#)
- [Dialeuchtplatte Classic Line CL DL 5 EVG](#)
- [Dialeuchtplatte Classic Line CL DL 6 EVG](#)
- [Dialeuchtplatte Classic Line CL DL 7 EVG](#)
- [Dialeuchtplatte Classic Line CL DL 8 EVG](#)
- [Dialeuchtplatte mini 5000 CM5 DM mini 1A](#)
- [Dialeuchtplatte mini 5000 CM5 DM mini 2A](#)

## Control Station CtP Pro CTP 3 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Dialeuchtplatte mini 5000 CM5 DM mini 4
- Dialeuchtplatte Smart Light 5000 SL 5 DL 1
- Dialeuchtplatte Smart Light 5000 SL 5 DL 1A
- Dialeuchtplatte Smart Light 5000 SL 5 DL 2
- Dialeuchtplatte Smart Light 5000 SL 5 DL 2A
- Dialeuchtplatte Smart Light 5000 SL 5 DL 2C
- Image Pro 5000 IP5 VH L
- Image Pro 5000 IP5 VH L DI
- Image Pro 5000 IP5 VH XL DI
- Image Pro 5000 IP5 VH XL DI LC
- Just Asymmetrische Farbprüfleuchte 100 x 100
- Just Asymmetrische Farbprüfleuchte 100 x 140
- Just Asymmetrische Farbprüfleuchte 50 x 100
- Just Asymmetrische Farbprüfleuchte 70 x 100
- Just Asymmetrische Farbprüfleuchte 70 x 130
- Just Color Communicator
- JUST Color Communicator 2 / 2-18
- Just Color Communicator2
- Just Color Communicator2 plus
- Just Color Control Professional
- Just Color Control Professional
- Just COLOR MATCH 5000 Combi
- Just COLOR MATCH 5000 Combi - mit Schwenkarm
- Just COLOR MATCH 5000 Combi - mit Schwenkarm
- Just COLOR MATCH 5000 Duo
- Just COLOR MATCH 5000 Duo
- Just Color Match 5000 Normlicht
- Just Color Match 5000 Normlicht
- Just COLOR MATCH Portable
- Just Color-Control Professional Normlichtanlage
- Just Color-Control Professional Normlichtanlage
- Just moduLight 5000 - Asymmetrische Farbprüfleuchte 100 x 140
- Just moduLight 5000 - Asymmetrische Farbprüfleuchte 30 x 100
- Just moduLight 5000 - Asymmetrische Farbprüfleuchte 30 x 140
- Just moduLight 5000 - Asymmetrische Farbprüfleuchte 30 x 50
- Just moduLight 5000 - Asymmetrische Farbprüfleuchte 50 x 100
- Just moduLight 5000 - Asymmetrische Farbprüfleuchte 50 x 140
- Just moduLight 5000 - Asymmetrische Farbprüfleuchte 50 x 50
- Just moduLight 5000 - Asymmetrische Farbprüfleuchte 50 x 70
- Just moduLight 5000 - Asymmetrische Farbprüfleuchte 70 x 100
- Just moduLight 5000 - Symmetrische Farbprüfleuchte 50 x 100
- Just moduLight 5000 - Symmetrische Farbprüfleuchte 50 x 140
- Just moduLight 5000 - Symmetrische Farbprüfleuchte 50 x 50
- Just moduLight 5000 - Symmetrische Farbprüfleuchte 50 x 70

## Control Station CtP Pro CTP 3 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Just moduLight 5000 - Symmetrische Farbprüfleuchte 60 x 100
- Just moduLight 5000 - Symmetrische Farbprüfleuchte 80 x 140
- Just Normlicht
- Just Normlicht 5000
- Just Normlicht 5000
- Just Normlicht gebraucht
- Just Normlichttisch Alu
- Just Normlichttisch Alu
- Just Symmetrische Frabprüfleuchte 40 x 100
- Just Symmetrische Frabprüfleuchte 40 x 60
- Just Symmetrische Frabprüfleuchte 50 x 100
- Just Symmetrische Frabprüfleuchte 70 x 100
- Just Symmetrische Frabprüfleuchte 70 x 130
- Kaiser Leuchttisch Diabetrachter Prolite 5000 S
- Mega 98 Normlicht
- Meganormlicht 98 Tageslicht, stehend, Tischgerät B x H x T : 52 x 46 x 8,5
- Tisch Normlichter Meganormlicht Just
- Mini 5000 Diabetrachter CM5 DN mini 1A
- Mini 5000 Diabetrachter CM5 DN mini 2A
- Mini 5000 Diabetrachter CM5 DN mini 4
- Montage Leuchttisch Grossformat LTS LM HO 12
- Montage Leuchttisch Grossformat LTS LM HO 14
- Montage Leuchttisch Grossformat LTS LM ST 12
- Montage Leuchttisch Grossformat LTS LM ST 14
- Montage Leuchttisch LT LM HO 4
- Montage Leuchttisch LT LM HO 5
- Montage Leuchttisch LT LM HO 6
- Montage Leuchttisch LT LM ST 4
- Montage Leuchttisch LT LM ST 5
- Montage Leuchttisch LT LM ST 6
- Montage Leuchttisch LT LM SV 4
- Montage Leuchttisch LT LM SV 5
- Montage Leuchttisch LT LM SV 6
- Montage Leuchttisch LTS LM HO 10
- Montage Leuchttisch LTS LM HO 9
- Montage Leuchttisch LTS LM MV 10
- Montage Leuchttisch LT LM MV 4
- Montage Leuchttisch LT LM MV 5
- Montage Leuchttisch LT LM MV 6
- Montage Leuchttisch LTS LM MV 9
- Montage Leuchttisch LTS LM ST 9
- Montage Leuchttisch LTS LM ST 9
- Montage Leuchttisch LTS LM SV 10
- Montage Leuchttisch LTS LM SV 9

## Control Station CtP Pro CTP 3 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

- Normlicht Leuchttisch LTS NL HO 10
- Normlicht Leuchttisch LTS NL HO 4
- Normlicht Leuchttisch LTS NL HO 5
- Normlicht Leuchttisch LTS NL HO 6
- Normlicht Leuchttisch LTS NL HO 9
- Normlicht Leuchttisch LTS NL MV 10
- Normlicht Leuchttisch LTS NL MV 4
- Normlicht Leuchttisch LTS NL MV 5
- Normlicht Leuchttisch LTS NL MV 6
- Normlicht Leuchttisch LTS NL MV 9
- Normlicht Leuchttisch LTS NL ST 10
- Normlicht Leuchttisch LTS NL ST 4
- Normlicht Leuchttisch LTS NL ST 5
- Normlicht Leuchttisch LTS NL ST 6
- Normlicht Leuchttisch LTS NL ST 9
- Normlicht Leuchttisch LTS NL SV 10
- Normlicht Leuchttisch LTS NL SV 4
- Normlicht Leuchttisch LTS NL SV 5
- Normlicht Leuchttisch LTS NL SV 6
- Normlicht Leuchttisch LTS NL SV 9
- Proof Top Multi 5000 CPT DN 1EB SR
- Proof Top Multi 5000 CPT Dn Dia Betrachter
- Proof Top Multi 5000 CPT SR 0B
- Proof Top Multi 5000 CPT SR Schubladenelement
- Proof Top Multi 5000 CPT SR Seitenwaende
- Proof Top Multi 5000 CPT SR Untergestell m Rollen hoch
- Proof Top Multi 5000 CPT SR Untergestell m Rollen niedrig
- Quato Lightbox XL
- Leuchttisch/ Schneidemaschine
- Studio Light HF 5000 DTS/ST
- Studio Light HF 5000 Gegengewicht
- Studio Light HF 5000 HF5 SL 0
- Studio Light HF 5000 HF5 SL 1
- Studio Light HF 5000 HF5 SL 2 DI
- Studio Light HF 5000 HF5 SL 3 DI
- Studio Light HF 5000 HF5 SL 4 DI
- Studio Light HF 5000 HF5 SR 1
- Studio Light HF 5000 HF5 SR 2
- Studio Light HF 5000 HF5 SR 3
- Studio Light System 5000 DTS FS
- Studio Light System 5000 DTS FS
- Studio Light System 5000 DTS SR
- Studio Light System 5000 HF5 RC 5 DI IR
- Waldmann Alu-normlichtlampe Asymmetrisch

- Waldmann Alu-Normlicht Asymmetrisch

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem (MIAS) Validierung der MWSt.-Nummer und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Control Station CtP Pro CTP  
3 als PDF downloaden.

Control Station CtP Pro CTP 3 | von Ihrem Spezialisten mit 20 Jahren Erfahrung zum Tagespreis

ist.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |