


BRAKENSIEK® **SilverFast®**     
Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph
Diensteleistungen | Neuprodukte | Gebrauchtprodukte | Wir suchen



 [to view the images, please click](#)

X-Rite Eye One Display 2

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

X-Rite Eye One Display 2

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

X-Rite Eye One Display 2

Nicht-Neu

Mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Fotografie wird an Monitore vermehrt die Anforderung einer konstanten, vorherseh-baren Farbdarstellung gestellt.

GretagMacbeth bietet mit dem Eye-One Display 2 eine unkomplizierte und weitgehend automatisierte Farbmanagement-Lösung für Monitore, welche das manuelle Einstellen von Helligkeit, Kontrast und Monitor-Weisspunkt überflüssig macht.

Die Profilerstellung erfolgt mit einem einzigen Tastendruck, trotz der Bedienerfreundlichkeit geht das Kalibrierungstool aber keine Kompromisse bezüglich Präzision, Vielseitigkeit und Funktionen ein.

Das Eye-One Display 2 verfügt über einen neuen Sensor, welcher gegenüber dem Vorgänger eine höhere Wiederholungsgenauigkeit, schnellere Messungen, eine höhere Empfindlichkeit in den dunkleren Bildbereichen und eine neutralere Grauskala bietet.

Mitgeliefert wird die verbesserte Software Eye-One Match 3.0, welche zahlreiche neue Features wie eine neue Farbanpassungsformel, benutzerdefinierte Helligkeitseinstellungen und eine neue Graubalance-Optimierungsfunktion aufweist.

Das Paket ist Mac und Windows-kompatibel.

Specifications

General

Interface USB* data and power supply

Data format: luminance Y** : cd/m2*chroma: x, y** (**CIE XYZ, according to CIE 1931)

Refresh rate Monitor frequencies: 40 Hz to 150 Hz
Cycle time Time per measurement: typical 1 second per patch
Physical dimensions Length 84mm, width 64 mm, height 35mm (3.3 x 2.5 x 1.4 in)
Weight 2 g (1.9 oz)

Performance

Dynamic range Black point: 0.05 cd/m²
White point: up to 1,000 cd/m²
Accuracy (LCD) Luminance: Y: typical +/- 2%
Chroma x,y: typical +/- 0.006
Accuracy (CRT) Luminance: Y: typical +/- 2%
Chroma x,y: typical +/- 0.004
Repeatability Luminance: Y: typical +/- 1%
Chroma x,y: typical +/- 0.002
Color temperature CCT (correlated color temperature)
range: typical 4000K to 120000K
accuracy: typical +/- 250K

Measurement conditions

The above are specifications of the Eye-One Display where:

1. Sensor is housed in CL skins with proper adapter attached for measurement
2. Accuracy values are given relative to the NIST-certified reference at manufacturer
3. Repeatability measurements are stated for same-sensor/no-dismount situation
4. All measurements are dark current corrected
5. Room temperature of 20 degrees C, +/- 5 degrees
6. CRT display is set to white of D50 (x.346, y.359) in a darkened room, luminance is set to 80 cd/m² or greater at full white, an EBU or P22 phosphor set
7. LCD display is set to white of D65 (x.313, y.329) in a darkened room, luminance is set to 120 cd/m² or greater at full white

System Requirements

Macintosh®
Mac OS X (10.2 or higher)
Apple® ColorSync® 3.03 or higher
128 MB of available RAM
80 MB of available hard disk space

Monitor resolution of 1024 x 768 pixels or higher
USB support

Windows®
Windows® 2000 or XP
Processor: Pentium® II, 266 Mhz or higher
128 MB of available RAM
80 MB of available hard disk space
Monitor resolution of 1024 x 768 pixels or higher

Power Conditions
Powered by USB, no additional charger required: USB low power class device

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt X-Rite Eye One Display 2 ist: 35015.

Diesen Text in englisch [X-Rite Eye One Display 2](#).

Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für X-Rite Eye One Display 2](#)  

last Update: 13.06.2010



Kunden, die sich "X-Rite Eye One Display 2" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [530 Spektraldensitometer](#)
- [ccDot Druckplattenmessgerät](#)
- [Color iMatch](#)
- [Color iQC](#)
- [Gretag Macbeth D19C Anschlusskabel für PC oder Drucker:](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer D19C](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)
- [Densitometer Gretag D185 47 B P](#)
- [Druckerkalibration](#)
- [Gretag Macbeth Druckplattenmeßgerät iCPlate II](#)
- [Eye One Display LT](#)
- [Eye One Photo LT](#)
- [X-Rite i1iO Scantisch](#)
- [Gretag Macbeth D200 Densitometer](#)
- [Gretag Eye-One Design LT](#)
- [GretagMacbeth ICColor](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer D200 II](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo SG](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo SG inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof inkl UV-Cut](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof inkl Eye One iO Messtisch inkl UV-Cut](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Koffer](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth Adapterkabel](#)
- [GretagMacbeth Monitorhalter CRT](#)
- [GretagMacbeth Densitometer Model D19C 47B/P inklusive gretagmacbeth Kalibrationskarte](#)
- [GretagMacbeth Filteraufsätze](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth SpectroScan](#)
- [GretagMacbeth SpectroScan Transmission](#)
- [GretagMacbeth® Eye-One XT](#)

- [GretagMacbeth® Eye-One XT inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag i1 display 2](#)
- [Gretag Macbeth iCPrint](#)
- [irSys-Spektrometer Modul](#)
- [Loglux® i5 CL](#)
- [Loglux® i5 FW](#)
- [MonacoQCcolor Suite und X-Rite 530 Spektraldensitometer](#)
- [Monitorkalibration](#)
- [NetProfiler](#)
- [NetProfiler 2](#)
- [Gretag Macbeth PlateQuality](#)
- [Gretag Macbeth ProfileMaker 5](#)
- [ProfileMaker 5 Packaging](#)
- [ProfileMaker 5 Photostudio](#)
- [Gretag Macbeth ProfileMaker 5 Photostudio Pro](#)
- [ProfileMaker 5 Publish](#)
- [ProfileMaker 5 Publish Plus](#)
- [ProzessStandard Offsetdruck \(PSO\)](#)
- [Prüfdruck](#)
- [Schulungsmaßnahmen](#)
- [Gretag Macbeth SpectraVis](#)
- [Gretag Macbeth SpectroChart Software](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino 8mm inkl Koffer + Basiccolor Catch Pro + Basiccolor Certify \(PSO\)](#)
- [Gretag Macbeth Spektraler Chartleser iCColor](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer ColorEye XTH](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer Eye-One - neue Pakete](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer SpectroEye](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer Spectrolino](#)
- [Gretag Macbeth Transmissions Densitometer iCFilm](#)
- [Upgrade Eye One Display LT zu Eye One Display 2](#)
- [X-Rite vipFLEX](#)
- [X Rite vipFLEX Upgrade](#)
- [X-Rite Abmusterungskabine Judge-II stationär](#)
- [X-Rite Abmusterungskabine Judge-II transportabel](#)
- [X-Rite Abmusterungskabine SpectraLight-III](#)
- [X-Rite Color Checker Mini](#)
- [X-Rite Color Checker Standard](#)
- [X-Rite Color Quality Software Online 1 Lizenz](#)
- [X-Rite Color Quality Software Pro](#)
- [X-Rite ColorChecker 3-Step Gray Scale](#)
- [X-Rite ColorChecker White Balance](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master I](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master II](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master II inkl SpectroSync](#)

Eye One Display 2 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteile

- [X-Rite ColorMaster Formulation Master III](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master III inkl SpectroSync](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master III Web Edition inkl 4 Lizenzen](#)
- [X-Rite ColorMaster OA Master I](#)
- [X-Rite ColorMaster OA Master II](#)
- [X-Rite ColorMaster OA Master Web Edition inkl 4 Lizenzen](#)
- [X-Rite Deckenleuchte SpectraLight-III](#)
- [X-Rite Digital Color Checker SG](#)
- [X-Rite Eye One Display 2](#)
- [X-Rite Eye One Display 2](#)
- [X-Rite Eye One Display 2 inkl EZ Color](#)
- [X-Rite Eye-One Design LT inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One iO Scan-Tisch](#)
- [X-Rite Eye-One Photo inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One Photo SG inkl Eye One iO Messtisch inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One Photo SG inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One XT inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One XT inkl Eye One iO Messtisch inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Huey](#)
- [X-Rite KeyWizard](#)
- [X-Rite PerfectPalette](#)
- [X-Rite ProofLite PLD-50 Deckenleuchte 8 Lampen](#)
- [X-Rite Spektralfotometer SpectroEye mit UV Cut Filter](#)
- [X-Rite vipPAQ](#)
- [Gretag Macbeth x/y-Messtisch SpectroMat](#)
- [zusätzlicher Messkopf für X-Rite vipPAQ](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein

durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren **AGB** zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei [paypal](#) anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link: [VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen-
und



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu X-Rite Eye One Display 2 als
PDF downloaden.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com

Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch
dargestellt, was Sie in
welcher Zone ändern müssen
um Ihren hinterlegten
Standard z.B. PSO zu
erreichen.

Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar
bleibt. Mit diesem System
sparen Sie Proof und
Kurierkosten und machen
ggf. nur noch einen finalen
Proof. Wir empfehlen eine
flache PDF einzustellen, die
aus den gängigen Workflow
Systemen geschrieben
werden kann z.B. AGFA
Apogee, Heidelberg Prinect,
Creo Prinergy, Di Plot, wenn
diese Funktion freigeschaltet
ist.

Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb
werden wir Ihnen auch die
Ersatzteile und die
vorbeugende Wartung mit
anbieten. Serviceverträge
sind unter Umständen
möglich. Nach einer
Wartung führen wir die DIN
VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |