




## GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch

Nicht-Neu

Der SpectroScan x/y-Tisch macht aus dem Spectrolino Spektralphotometer eine vollautomatische Arbeitsstation zur Vermessung von Color-Charts. Über Messblenden von 1-3mm schnell werden Aufsichtsvorlagen fehlerfrei und punktgenau vermessen. Das Papier wird durch elektrostatische Aufladung festgehalten, nach der Definition von drei Eckpunkten vermisst das Gerät selbsttätig den ganzen Chart. Vor allem bei der Erstellung von CRT's (Color Rendering Tables) und ICC-Profilen (International Color Consortium) leistet das Team aus Fotometer und Meßtisch imposante Arbeit.

Technische Daten:

Schnittstelle: RS 232 seriell, 110 bis 57 600 Baud

Datenbuchse: Mini-DIN-Buchse

Stromversorgung: 90 bis 270 V AC, 47 bis 63 Hz

Verbrauch: 100 V AC 2A, 220 V AC 1A

Lagertemperatur: -20°C bis 50°C

Betriebstemperatur: 10°C bis 35°C

Feuchtigkeit: max. 80% kondenswasserfrei

Abmessungen: Breite 430 mm, Tiefe 530 mm, Höhe 150 mm, Gewicht: 7,5 kg

Materialstärke der Vorlagen: Remission max. 1,5mm

Transmission: max. 0,25 mm

Positioniergenauigkeit: +/- 0,25mm

Fahrbereich: max. 240 x 310 mm

n Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung

GretagMacbeth Spectrolino Spektralfotometer

incl.:

- Verbindungskabel zum PC und Mac
- Ladegerät
- Kalibrierstandard
- Pol- und D65-Filter
- Koffer
- Bildschirmadapter
- Bedienungsanleitung

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch ist: 36610.

Diesen Text in englisch [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#).

---

## Kontakt:

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#) 

last Update: 13.06.2010

 Webseite empfehlen

## Kunden, die sich "GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [530 Spektraldensitometer](#)
- [ccDot Druckplattenmessgerät](#)
- [Color iMatch](#)
- [Color iQC](#)
- [Gretag Macbeth D19C Anschlusskabel für PC oder Drucker:](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer D19C](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer DensiEye 700](#)
- [Densitometer Gretag D185 47 B P](#)
- [Druckerkalibration](#)
- [Gretag Macbeth Druckplattenmeßgerät iCPlate II](#)
- [Eye One Display LT](#)
- [Eye One Photo LT](#)
- [X-Rite i iO Scantisch](#)
- [Gretag Macbeth D200 Densitometer](#)
- [Gretag Eye-One Design LT](#)
- [GretagMacbeth ICColor](#)
- [Gretag Macbeth Densitometer D200 II](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo SG](#)
- [Gretag MacBeth Eye-One Photo SG inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof inkl UV-Cut](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof inkl Eye One iO Messtisch](#)
- [Gretag Macbeth Eye-One Proof inkl Eye One iO Messtisch inkl UV-Cut](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Koffer](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth Adapterkabel](#)
- [GretagMacbeth Monitorhalter CRT](#)
- [GretagMacbeth Densitometer Model D19C 47B/P inklusive gretagmacbeth Kalibrationskarte](#)
- [GretagMacbeth Filteraufsätze](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch](#)
- [GretagMacbeth SpectroScan](#)
- [GretagMacbeth SpectroScan Transmission](#)
- [GretagMacbeth@ Eye-One XT](#)
- [GretagMacbeth@ Eye-One XT inkl Eye One iO Messtisch](#)

h Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung

- [Gretag i1 display 2](#)
- [Gretag Macbeth iCPrint](#)
- [irSys-Spektrometer Modul](#)
- [Loglux@ i5 CL](#)
- [Loglux@ i5 FW](#)
- [MonacoOCcolor Suite und X-Rite 530 Spektraldensitometer](#)
- [Monitorkalibration](#)
- [NetProfiler](#)
- [NetProfiler 2](#)
- [Gretag Macbeth PlateQuality](#)
- [Gretag Macbeth ProfileMaker 5](#)
- [ProfileMaker 5 Packaging](#)
- [ProfileMaker 5 Photostudio](#)
- [Gretag Macbeth ProfileMaker 5 Photostudio Pro](#)
- [ProfileMaker 5 Publish](#)
- [ProfileMaker 5 Publish Plus](#)
- [ProzessStandard Offsetdruck \(PSO\)](#)
- [Prüfdruck](#)
- [Schulungsmaßnahmen](#)
- [Gretag Macbeth Spectra Vis](#)
- [Gretag Macbeth SpectroChart Software](#)
- [GretagMacbeth Spectrolino 8mm inkl Koffer + Basiccolor Catch Pro + Basiccolor Certify \(PSO\)](#)
- [Gretag Macbeth Spektraler Chartleser iCColor](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer ColorEye XTH](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer Eye-One - neue Pakete](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer SpectroEye](#)
- [Gretag Macbeth Spektralfotometer Spectrolino](#)
- [Gretag Macbeth Transmissions Densitometer iCFilm](#)
- [Upgrade Eye One Display LT zu Eye One Display 2](#)
- [X-Rite vipFLEX](#)
- [X Rite vipFLEX Upgrade](#)
- [X-Rite Abmusterungskabine Judge-II stationär](#)
- [X-Rite Abmusterungskabine Judge-II transportabel](#)
- [X-Rite Abmusterungskabine SpectraLight-III](#)
- [X-Rite Color Checker Mini](#)
- [X-Rite Color Checker Standard](#)
- [X-Rite Color Quality Software Online 1 Lizenz](#)
- [X-Rite Color Quality Software Pro](#)
- [X-Rite ColorChecker 3-Step Gray Scale](#)
- [X-Rite ColorChecker White Balance](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master I](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master II](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master II inkl SpectroSync](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master III](#)

h Spectrolino + Spectroscan xy-Tisch | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung

- [X-Rite ColorMaster Formulation Master III inkl SpectroSync](#)
- [X-Rite ColorMaster Formulation Master III Web Edition inkl 4 Lizenzen](#)
- [X-Rite ColorMaster QA Master I](#)
- [X-Rite ColorMaster QA Master II](#)
- [X-Rite ColorMaster QA Master Web Edition inkl 4 Lizenzen](#)
- [X-Rite Deckenleuchte SpectraLight-III](#)
- [X-Rite Digital Color Checker SG](#)
- [X-Rite Eye One Display 2](#)
- [X-Rite Eye One Display 2](#)
- [X-Rite Eye One Display 2 inkl EZ Color](#)
- [X-Rite Eye-One Design LT inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One iO Scan-Tisch](#)
- [X-Rite Eye-One Photo inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One Photo SG inkl Eye One iO Messtisch inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One Photo SG inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One XT inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Eye-One XT inkl Eye One iO Messtisch inkl UV-Cut](#)
- [X-Rite Huey](#)
- [X-Rite KeyWizard](#)
- [X-Rite PerfectPalette](#)
- [X-Rite ProofLite PLD-50 Deckenleuchte 8 Lampen](#)
- [X-Rite Spektralfotometer SpectroEye mit UV Cut Filter](#)
- [X-Rite vipPAQ](#)
- [Gretag Macbeth x/y-Messtisch SpectroMat](#)
- [zusätzlicher Messkopf für X-Rite vipPAQ](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein**

**durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu GretagMacbeth Spectrolino  
+ Spectroscan xy-Tisch als PDF  
downloaden.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)

Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu  
erreichen.

Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen  
Proof. Wir empfehlen eine  
flache PDF einzustellen, die  
aus den gängigen Workflow  
Systemen geschrieben  
werden kann z.B. AGFA  
Apogee, Heidelberg Prinect,  
Creo Prinergy, Di Plot, wenn  
diese Funktion freigeschaltet  
ist.

Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge  
sind unter Umständen  
möglich. Nach einer  
Wartung führen wir die DIN  
VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |