


BRAKENSIEK® **SilverFast®**  **48 Bit**      
SYSTEMHAUS Distribution SilverFast for Topaz, Tango, Primescan, Nexscan, Chromagraph
Dienstleistungen | Neuprodukte | Gebrauchtprodukte | Wir suchen

Tandberg Data SLR7



 [to view the images, please click](#)

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

Tandberg Data SLR7

XBROTKRUMENNAVIGATION  **GEBRAUCHTPRODUKT**

Tandberg Data SLR7

Der Tandberg SLR7 ist mit seiner MLR-Technologie eine leistungsfähige Backup-Lösung für professionelle Netzwerkkumgebungen und Midrangesysteme, und mit der entsprechenden Backup-Software betriebssystemübergreifend und -verknüpfend.

Mit seinem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis ist der SLR7 das wohl attraktivste Produkt im 20/40 GByte-Segment.

TANDBERG DATA Streamer sind unter nahezu allen Betriebssystemen und Hardware-Plattformen einsetzbar. Die Ansteuerung erfolgt über eine Hochleistungs-SCSI-Schnittstelle.

In erster Linie ist sicherlich das Thema Datensicherung und Archivierung eines der wesentlichen Einsatzgebiete des Tandberg SLR7. Jedoch sind Bereiche wie Server im Midrange-Bereich, Workstations für CAD/CAM sowie Bildbe- und verarbeitung hervorragend geeignet für das Medium Band.

Unsere Artikelnummer für das Gebrauchtprodukt Tandberg Data SLR7 ist: 36741.

Diesen Text in englisch [Tandberg Data SLR7](#).

Kontakt:

Tandberg Data SLR7 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteile

Sollten Sie uns per E-mail kontaktieren, wird bei dem nachfolgenden Link die Artikel-/ERP-Nummer automatisch in die Betreffzeile eingefügt.

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Tandberg Data SLR7](#)  **GEBRAUCHTPRODUKT**

last Update: 11.07.2009

 Webseite empfehlen

Kunden, die sich "Tandberg Data SLR7" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [ACY BL60A Bar Code Label](#)
- [Backup Medien für AIT-Library](#)
- [Reparatur von Backupsystemen](#)
- [CD-R Tuff Coat Aquaguard 45er Spindel](#)
- [Dell PowerVault 136T](#)
- [ESD Retrospect 6 int. 10 Clients](#)
- [FUJI-DC-LTO3 Backup Medien](#)
- [HP DLTape automation bar code labels 100er Packung](#)
- [HP StorageWorks DAT 72e 72-36GB DDS-5 ext](#)
- [HP StorageWorks DAT 40 DDS-4 ext](#)
- [HP StorageWorks Ultrium 448 Bandlaufwerk Model DW016A](#)
- [HP SureStore DAT24 .intern . Modell C1555A/B/C](#)
- [HP SureStore DAT24 .intern . Modell C1555D](#)
- [NEC T40A Tape Library](#)
- [Retrospect Open File BackUp Unlimited 7.5 int. Win](#)
- [Overland Neo 2000 - LTO-3 Backuplibrary](#)
- [Overland Neo 2000 - LTO-3 Backuplibrary](#)
- [Primera Disc Publisher II](#)
- [Primera Disc Publisher PRO](#)
- [Primera OptiVault Backupsystem mit DVD+R Medien](#)
- [Primera printable DVD-R 16x silber](#)
- [Quantum M-series LTO-3 Library mit 1 Laufwerk](#)
- [Quantum M-series LTO-3 Library mit 2 Laufwerken](#)

Tandberg Data SLR7 | gebraucht, sofort verfügbar, Zustand: technisch und optisch überarbeitet und getestet | weltweite Installation, Service, Wartung sowie Ersatzteile

- [Quantum PX502 LTO Library](#)
- [Quantum Scalar 50](#)
- [Quantum SuperLoader 3 LTO-3](#)
- [Quantum SuperLoader 3 DLT-V4](#)
- [Sony AIT Lib 162 - refurbished unit](#)
- [Sony AIT 200 GB - 520 GB - AIT-4 - Speichermedium](#)
- [Sony SDX4-200C AIT-4 200/520GB](#)
- [Sony SDX4-CL AIT-4 Reinigungs-Band](#)
- [Sony StorStation AIT-4 Rackmount-Library LIB162 mit 16 Slots](#)
- [Sun Mass Storage](#)
- [Sun StorEDGE A1000](#)
- [Tandberg Data SLR7](#)
- [Tandberg Data SLRtape 100](#)
- [Tandberg Data SLRtape 100](#)
- [Tandberg 1U Storageloader LTO2](#)
- [Tandberg SuperLoader LTO2](#)
- [Tape Leader VS80 für Dell PowerVault 110T](#)

XFOOTERINFO

Angebotsbedingungen:

Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.

Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.

Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MwSt.



Besuchen Sie den neuen
Marktplatz,
für Prepress, Press und
Postpress:
www.worldprintmarket.de

Schaffen Sie Liquidität durch
den Verkauf nicht mehr
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace
for prepress,
press and postpress:
www.worldprintmarket.com



X-Rite IntelliTrax System -
automatisches spektrales
Farbmesssystem für Bogen- und
Verpackungsdruckmaschinen
gemäß PSO für Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Ryobi,
Komori, Wifag, Mitsubishi.
In 15 Sekunden scannen Sie
den Druckkontrollstreifen und
bekommen graphisch



Mit Matchflow-adjust wird
ein PDF-Dokument über das
Internet zur detaillierten
inhaltlichen Prüfung und
Kommentierung
bereitgestellt.
Auf diesem Dokument
können alle
Projektbeteiligten in
Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Zugriffsrechten
Kommentare und
Änderungswünsche erfassen.
Alle Anmerkungen werden
in einer Datenbank
gespeichert, so dass der
gesamte
Abstimmungsprozess
jederzeit nachvollziehbar



Hier Angebot für FR1SX
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM
mit aktueller SilverFast AI
Studio + HDR
Demo-Version. Bitte geben
Sie Ihren Scannertyp an. Wir
sind sicher, dass nur ein
optimal gewarteter Linotype
Hell/Heidelberg
Chromagraph S3300/S3400,
Nexscan F4100/F4200,
Primescan 7100, 8200, 8400
und Tango/Tango XL sowie
Topaz HighEnd Scanner
Qualität bieten und
Farbabweichungen im Delta
E 1 Bereich erreicht nach
Neuprofilierung. Deshalb



Datenblatt und ggf. Testbericht
zu Tandberg Data SLR7 als
PDF downloaden.

dargestellt, was Sie in welcher Zone ändern müssen um Ihren hinterlegten Standard z.B. PSO zu erreichen.

bleibt. Mit diesem System sparen Sie Proof und Kurierkosten und machen ggf. nur noch einen finalen Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

werden wir Ihnen auch die Ersatzteile und die vorbeugende Wartung mit anbieten. Serviceverträge sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |