


Datacolor Autolab TF-168P | leider ausverkauft, wir suchen Neuware



 [to view the images, please click](#)

## Datacolor Autolab TF-168P

 [mehr Bilder, hier klicken.](#)

### Datacolor Autolab TF-168P

XBROTKRUMENNAVIGATION

Datacolor Autolab TF-168P    ANKAUFPRODUKT

**Wir suchen einen Artikel diesen oder ähnlichen Typs zum Ankauf. Wir haben diesen nicht mehr am Lager.**

Datacolor AUTOLAB TF-168P

160-bottle Lab Dispenser with external pressurised tank paste dispense module, conveyor

#### Benefits

- Low maintenance
- Individual injectors mean no possible cross contamination
- Fast, reliable and precise operation
- Minimal operator intervention required, high level of automation
- Suitable for wide range of applications, Textile printing, Floorcovering, Paints, Pigments, inks, etc

#### Features

- Textile Print, Floorcovering, Pigments. Very Large Color Range. Larger Throughput Requirement
- 160 color bottles with 160 injectors
- 7 chemicals with 5 litre auto-refill
- In-feed/out-feed auto load conveyor
- External pressurised tank to dispense paste/thickener

#### Dyestuff/Recipe Range

- Concentrated liquid colorants & pigments and water-based solutions, viscosity up to 4000cps (measured using Brookfield Dial Reading Viscometer, HB3

Datacolor Autolab TF-168P | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

type spindle, speed 10). Print-paste/thickener/binder up to max viscosity of 60,000 cps

Unsere Artikelnummer: 34015.

Diesen Text in englisch [Datacolor Autolab TF-168P](#).

---

## Kontakt:

Bei Anfragen per Fax geben Sie bitte auch unbedingt die Artikel-/ERP-Nummer an.

**Ihr persönlicher Ansprechpartner/Kontaktformular:**

Tim Brakensiek, [Kontaktformular für Datacolor Autolab TF-168P](#)

last Update: 02.05.2009



---

Kunden, die sich "Datacolor Autolab TF-168P" angesehen haben, haben sich auch folgende Produkte angesehen:

- [Ahiba Multiprecise TC](#)
- [Ahiba Nuance ECO](#)
- [Ahiba Nuance Top Speed II](#)
- [Ahiba SE/1 Siewinder](#)
- [Datacolor 110 Spectrometer](#)
- [Datacolor 110P](#)
- [Datacolor 245](#)
- [Datacolor 3890](#)
- [Datacolor 400](#)

## Datacolor Autolab TF-168P | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

- [Datacolor 550](#)
- [Datacolor 600 horizontal](#)
- [Datacolor 600 vertikal](#)
- [Datacolor 650](#)
- [Datacolor Autolab SPS](#)
- [Datacolor Autolab SPS-X](#)
- [Datacolor Autolab TF-120P](#)
- [Datacolor Autolab TF-128](#)
- [Datacolor Autolab TF-128P](#)
- [Datacolor Autolab TF-160](#)
- [Datacolor Autolab TF-160P](#)
- [Datacolor Autolab TF-168](#)
- [Datacolor Autolab TF-168P](#)
- [Datacolor Autolab TF-40](#)
- [Datacolor Autolab TF-40P](#)
- [Datacolor Autolab TF-80](#)
- [Datacolor Autolab TF-80P](#)
- [Datacolor Autolab TF-88](#)
- [Datacolor Autolab TF-88P](#)
- [Datacolor Autolab TF120](#)
- [Datacolor Blend](#)
- [Datacolor Check](#)
- [Datacolor Colorfacts Professional 6](#)
- [Datacolor ColorMatcher](#)
- [Datacolor Conditioner](#)
- [Datacolor Elrepho](#)
- [Datacolor Envision](#)
- [Datacolor FX10](#)
- [Datacolor Lab Paint](#)
- [Datacolor Maestro](#)
- [Datacolor Match-Pigment](#)
- [Datacolor Match-Textile](#)
- [Datacolor MicroFlash 445 IR](#)
- [Datacolor Paint](#)
- [Datacolor PrintFix Pro](#)
- [Datacolor PrintFix Pro Suite](#)
- [Datacolor Process](#)
- [Datacolor Select 2](#)
- [Datacolor Sort](#)
- [Datacolor Spyder2](#)
- [Datacolor Spyder3 Elite](#)
- [Datacolor Spyder3 Pro](#)
- [Datacolor Spyder3 TV](#)
- [Datacolor SpyderTV](#)

Datacolor Autolab TF-168P | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

- [Datacolor SpyderTV PRO](#)
- [Datacolor Ticket](#)
- [Datacolor Tools](#)
- [DataColor ToolsQCX](#)
- [Datacolor Track](#)
- [Datacolor Tru-View 2](#)
- [Datacolor TRU-VUE 4](#)
- [Datacolor TRU-VUE 4D](#)
- [Datacolor Verivide CAC 60-D Light Booth](#)
- [Datacolor Weigh](#)
- [Spyder2 Express](#)
- [Spyder2 Pro](#)
- [Spyder2 Suite](#)

XFOOTERINFO

## Angebotsbedingungen:

**Bitte kontaktieren Sie uns nach Möglichkeit nur über das Kontaktformular und auf jeden Fall nur ausschließlich dann wenn Sie Unternehmer sind.**

**Wir haben keinen Internet Shop. Um Spam zu vermeiden mussten wir ein bewährtes Validationsystem einführen. Das macht Ihnen vielleicht etwas mehr Arbeit aber dafür können wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren Ihnen schnell und zuverlässig ein durchdachtes Angebot zu unterbreiten. Wir geben telefonisch grundsätzlich keine Preise durch. Da wir täglich eine dreistellige Anzahl an Anfragen bekommen arbeiten bis zu 11 Personen in der Angebotserstellung. Angebote werden bei uns durch Menschen gefertigt. Die Beantwortung bei höherwertigen Produkten ist zweistufig, da jedes Angebot erst der Geschäftsleitung zur Freigabe vorgelegt wird. Ist der Artikel rot, ist er nicht mehr verfügbar und wir suchen jenen zum Ankauf. Wenn Sie in einem solchen Fall über das Kontaktformular sich mit uns in Verbindung setzen, merken wir Sie vor für den Fall, das der Artikel wieder vorrätig ist.**

**Jeder Vertrag kommt nur zu unseren AGB zu Stande.**

Jedes Angebot ist freibleibend. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.

Sie erhalten immer eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. die ausschließlich per Vorkasse oder in Bar bei Abholung zu zahlen ist. Wenn Sie sich bei paypal anmelden können Sie auch über Kreditkarte zahlen. Um zu Überprüfen, ob Sie als EU Mitglied die Waren mehrwertsteuerfrei importieren können, folgen Sie bitte dem Link:[VIES VAT number validation / MwSt.-Informationsaustauschsystem \(MIAS\) Validierung der MwSt.-Nummer](#) und prüfen dort, ob Ihre MwSt. ID Nummer erfolgreich validiert werden kann. Falls jene nicht erfolgreich validiert werden kann, fakturieren wir nur mit MWSt.



Besuchen Sie den neuen  
Marktplatz,  
für Prepress, Press und  
Postpress:  
[www.worldprintmarket.de](http://www.worldprintmarket.de)

Schaffen Sie Liquidität durch  
den Verkauf nicht mehr  
benötigter Maschinen.

Visit the new marketplace  
for prepress,  
press and postpress:  
[www.worldprintmarket.com](http://www.worldprintmarket.com)



X-Rite IntelliTrax System -  
automatisches spektrales  
Farbmesssystem für Bogen-  
und  
Verpackungsdruckmaschinen  
gemäß PSO für Heidelberg,  
MAN Roland, KBA, Ryobi,  
Komori, Wifag, Mitsubishi.  
In 15 Sekunden scannen Sie  
den Druckkontrollstreifen und  
bekommen graphisch  
dargestellt, was Sie in  
welcher Zone ändern müssen  
um Ihren hinterlegten  
Standard z.B. PSO zu



Mit Matchflow-adjust wird  
ein PDF-Dokument über das  
Internet zur detaillierten  
inhaltlichen Prüfung und  
Kommentierung  
bereitgestellt.  
Auf diesem Dokument  
können alle  
Projektbeteiligten in  
Abhängigkeit von ihren  
jeweiligen Zugriffsrechten  
Kommentare und  
Änderungswünsche erfassen.  
Alle Anmerkungen werden  
in einer Datenbank  
gespeichert, so dass der  
gesamte  
Abstimmungsprozess  
jederzeit nachvollziehbar  
bleibt. Mit diesem System  
sparen Sie Proof und  
Kurierkosten und machen  
ggf. nur noch einen finalen



Hier Angebot für FR1SX  
Firewire-Adapter anfordern.

Im Lieferumfang CD-ROM  
mit aktueller SilverFast AI  
Studio + HDR  
Demo-Version. Bitte geben  
Sie Ihren Scannertyp an. Wir  
sind sicher, dass nur ein  
optimal gewarteter Linotype  
Hell/Heidelberg  
Chromagraph S3300/S3400,  
Nexscan F4100/F4200,  
Primescan 7100, 8200, 8400  
und Tango/Tango XL sowie  
Topaz HighEnd Scanner  
Qualität bieten und  
Farbabweichungen im Delta  
E 1 Bereich erreicht nach  
Neuprofilierung. Deshalb  
werden wir Ihnen auch die  
Ersatzteile und die  
vorbeugende Wartung mit  
anbieten. Serviceverträge



Datenblatt und ggf. Testbericht  
zu Datacolor Autolab TF-168P  
als PDF downloaden.

## Datacolor Autolab TF-168P | leider ausverkauft, wir suchen Neuware

erreichen.

Proof. Wir empfehlen eine flache PDF einzustellen, die aus den gängigen Workflow Systemen geschrieben werden kann z.B. AGFA Apogee, Heidelberg Prinect, Creo Prinergy, Di Plot, wenn diese Funktion freigeschaltet ist.

sind unter Umständen möglich. Nach einer Wartung führen wir die DIN VDE 701 Prüfung durch.

Diese Seite wurde erstellt mit [matchflow](#) und die PDF Version wurde freigegeben mit [matchflow-adust web2Print – webbrowserbasierte PDF Korrektur und PDF Annotation mit web2print Funktionen](#)

Sämtliche verwendeten Logos sind urheberrechtlich geschützt und gehören den jeweiligen Markeninhabern.

[Login](#) | [Registrieren für Newsletter](#) | [Impressum](#) | [AGB](#) | [Kontakt](#) | [Shop mit Preisen starten](#) | [Fernwartung initialisieren](#) | [Stocklist](#) | [Gesuche](#) |